

# REGULATORS

## HBS 200-10-3.5 T PURGE

- Højtryksregulator - to trins
- Montering på 200 bar gasflaske - høj præcision af regulering
- Velegnet til rene gasser og blandinger, ikke korrosive
- Udført i forkromet messing

Laser, Laboratorier og analyse

### Applikationer

#### Designet til implementering af

Ikke-korrosive rene gasser op til N60 herunder Alphagaz™ 1 & 2,  
Ikke-korrosive blandinger med koncentrationer over 1 ppm

### Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C ..... 200 bar  
Outlet Pressure ..... 0,5 til 10 bar  
Nominal nitrogen flow ..... 3.5 Nm<sup>3</sup>/h\*  
Set pressure ..... 18 bar

Intern / Ekstern lækager ≤ 3x10<sup>-7</sup> mbar.l / s Helium., Arbejdstemperatur: -20 ° C til + 50 ° C.

### Material

Hus ..... Forkromet messing

# Brugermanualer

OP 150 - HBD.ST Purge

## Tilslutning

**Indgangstilslutning:** Højtryk flasketilslutning afhængig af gasvalg.

**Afgangstilslutning:** 2 afgangstilslutninger G 3/8 BSPP indvendigt gevind

**Tilslutning til overstrømningsventil:** Cr-Messing Compression fitting 6mm, Messing Ferrules