

LINJE REGULATORER

DCN500 TBP 10-0.7-100



- Linje regulator - et trins
- Montering på rørledning
- Velegnet til industrigasser
- Udført i forniklet messing

industriel proces

Applikationer

DCn500 regulatorerna används för sekundär tryckreglering av gas i rörledningar i produktionsanläggningar.

Designet til implementering af
industrigasser, Metan

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C 10 bar

Outlet Pressure..... 0,2 til 0,7 bar

Nominal nitrogen flow 100 Nm³/h*

Arbejdstemperatur: -20 ° C til + 50 ° C.

* Nominel Nitrogen strømningshastighed ved 15 ° C.

Material

Hus Forniklet messing

Sæde Messing

Ventil Messing EPDM belagt

Membran NBR

Filter Monel®

Kobber legering mekanisme, Ø

Manometer 50mm

Pakning Kobber, EPDM

Monel® er et varemærke tilhørende Special Metals Corporation.

Dimensioner


Længde (L) : 94 mm

Højde (H) : 221 mm

Dybde (D) : 127 mm

Ø2 : 50 mm

Nettovægt : 2.5 kg



Brugermanualer


OP 212 - DCn500

Tilslutning

Indgangstilslutning: 1 indgangstilslutning G 3/4" indvendigt gevind

Afgangstilslutning: 1 afgangstilslutning G 3/4" indvendigt gevind

Flow curve



Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Gas		Flow	Indgangs-tilslutning	Afgangstil-slutning	Material
18129	REG DCn500 low pressure 10-0,7	Luft, CO ₂ , Inerta gasser, H ₂ , O ₂	10 bar	0.7 bar	100 Nm ³ /h	G 3/4 BSPP indvendigt gevind	G3 / 4 BSPP indvendigt gevind	Messing

Spare parts

Model	SP Number	Long designation
18129	18533	Trykmåler 0-1 Bar Ø 50mm Bagindgang G1/4 til DCn500 TBP Messing-Cr
	160144	KIT Indgang / Udgang DCn100 (forsegling + filtre)