


REGULATORS

PRIMEJET C2H2 25-1.5-5



- Regulator - Et trins
- Montering på gasflaske
- Velegnet til industriel Acetylen
- Udført i messing

Svejsning, Skæring

Applikationer

PRIMEJET-regulatorer anvendes til svejse- og skæreapplikationer og til skabelse af atmosfærer inden for forskellige områder af industrien.

Designet til implementering af
industriel Acetylen

Designet til
Acetylen

Undtagen
Alle andre gasser

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C 25 bar
Outlet Pressure 0,2 til 1,5 bar
Nominal nitrogen flow 5 m³/h*
Set pressure 1.5 bar

Arbejdstemperatur: -20 ° C til + 60 ° C.

* Strømning ved det maksimale afgangstryk (P2) garanteret indtil et indgangstryk lig med 2p2 + 1 bar.

Material

Hus Messing
Sæde CR
Membran EPDM
Filter Sintrede bronze
Manometer Ø 63 mm, Kobberlegering

Sikkerhedsalarm

⚠ Advarsel! Skal bruge passende personligt sikkerhedsudstyr (handsker, svejsebriller, forklæde)

Dimensioner


Længde (L) : 290 mm

Højde (H) : 210 mm

Dybde (D) : 60 mm

Ø2 : 63 mm

Nettovægt : 1.9 kg



Brugermanualer


OP 110 - Primejet

Tilslutning

Indgangstilslutning: Højtryk flasketilslutning afhængig af gasvalg.

Afgangstilslutning: Afgang: G 3/8" eller M 16 indvendigt gevind LH

Flow curve



Bestellingsinformation

Regulatorerne leveres med højtryksindgangstilslutning (NS) tilpasset den anvendte gastype og modhager slangefitting til fleksible slanger diameter 6 til 8 mm, der skal monteres.

Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Gas		Flow	Indgangs-tilslutning	Indgangs-tilslutning sform	Afgangstilslutning
204311	REG PRIMEJET A 25-1,5-5 TYPE H(NS)G3/8LH	C2H2	25 Bar	1,5 Bar	5 l/min	Type H (NS)	Skruenøgle-forskrining, Messing	G 3/8" LH

Options

Model	Long designation
163118	KIT udgangstilslutning PRIMEJET 50 bar G1/4 - nippel til svejsning 6mm BW