

REGULATOR DIM-GLC 25-3-5



- Linje regulator - et trins
- Montering på gasflaske
- Velegnet til flydende korrosive gasser i gasfase
- Fremstillet i rustfrit stål

Laboratorier og analyse

Applikationer

DIM-GLC-regulatorer anvendes i laboratorier eller produktion i anlæg til lavtryksanvendelser i barske miljøer.

Designet til implementering af

Rene gasser op til N60 herunder Alphagaz™ 1 & 2, reaktive blandinger

Undtagen

Kuldioxid

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C 25 bar
Outlet Pressure 0,3 til 3 bar
Nominal nitrogen flow 5 Nm³/h*
Set pressure 5 bar


Intern / Ekstern lækager ≤ 3x10⁻⁹ mbar.l / s Helium., Arbejdstemperatur: -20 ° C til + 50 ° C.

Material

Hus 316L rustfrit stål
Sæde 316 rustfrit stål
Ventil 316L rustfrit stål PCTFE belagt
Membran Hastelloy C®
Filter Monel® 400
Overstrømningsventil... Rustfrit stål / FKM
Pakning PCTFE

Dimensioner

Nettovægt : 2 kg



Brugermanualer

OP 150 - DIM-GLC

Tilslutning

Indgangstilslutning: Højtryk flasketilslutning afhængig af gasvalg.

Afgangstilslutning: 2 afgangstilslutninger G 3/8 BSPP indvendigt gevind

Tilslutning til overstrømningsventil: SS kompressionsfitting 6mm, SS rørringe

Produkter

| Model | Varenummer | Kort beskrivelse | Gas | | Flow | Indgangstilslutning | Indgangstilslutning sform | Afgangstilslutning | Material |
|--------|-------------------------------|---------------------------|--------|-------|---------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 196259 | REG DIM-GLC 25-3-5 NF E | H2 | 25 bar | 3 bar | 5 Nm³/h | NF E | Skruenøgleforskruning, rustfrit stål | | Rustfrit stål |
| 193723 | REG DIM-GLC 25-3-5 TYPE J(NF) | Corr. gasser | | | | NF J | | G 3/8 BSPP indvendigt gevind | Rustfrit stål |
| 193329 | REG DIM-GLC 25-3-5 TYPE B8 | H2, Brandfarlig gas / mix | 25 bar | 3 bar | 5 Nm³/h | DIN 477-1 Nr. 1 | Skruenøgleforskruning, rustfrit stål | G 3/8 BSPP indvendigt gevind | Rustfrit stål |

Options

| | Model | Long designation |
|--|-------|--|
|  | 16532 | AFGANGSTILSLUTNING SÆT N°2 - Gyrolok |
|  | 16558 | TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 6mm - Rustf |
|  | 16562 | TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL Ø 8mm - Rus |
|  | 16566 | TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 1/8" - Rust |
|  | 16567 | TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 10mm - Rust |
|  | 16569 | TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind (16x1,336) - KL |

Spare parts

| Model | SP Number | Long designation |
|--------|-----------|---|
| 193329 | 15979 | Manometer 0-200+315 Bar Ø 50mm vertikal M10x1 Rostfritt stål |
| | 16013 | Manometer -1+3+5 Bar Ø 50mm Vertikal M10x1 Rostfritt stål |
| 193329 | 17203 | FLAT SEAL in PTFE 18x11,8x2 for inlet connection |
| | 29053 | FLAT SEAL in PA 6.6 20x12x2 |