

FLOWMETER DYNAVAL 200L/MIN



- Mekanisk flowmeter - Lavt tryk
- Monteres på regulator eller rørledning
- Velegnet til industrigasser
- Udført i letmetal

industriel proces

Applikationer

DYNAVAL-anvendelsespunkterne er beregnet til alle anvendelser, der kræver en nøjagtig justering af flowet.

Designet til implementering af
industrigasser

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C 3.5 bar
Adjustable flow to 0 to 200 l/min
Maximal flow 200 l/min


Dimensioner

Længde (L) : 56 mm

Højde (H) : 121 mm

Dybde (D) : 61 mm

Nettovægt : 0.4 kg



Brugermanualer

OP 440 - Dynaval

Tilslutning

Indgangstilslutning: 1 indgangstilslutning G 3/8 BSPP udvendigt gevind

Afgangstilslutning: 1 afgangstilslutning M 12 x 125 udvendigt gevind