

UDTAGPOSTER

ELC.S 15



- Vægudtagspost
- Velegnet til hver type gas
- Fremstillet i rustfrit stål

Laboratorier og analyse, industriel proces

Applikationer

ELC-trykkontakterne anvendes til hurtig og nem monteringen af forskellige elementer: regulatorer, ventiler, flowmålere ...

Designet til implementering af
Rene gasser

Specifikationer

Nominal nitrogen flow 6 m³/h*

Dimensioner

Længde (L) : 63 mm

Dybde (D) : 65 mm

Ø2 : 38 mm

Nettovægt : 0.5 kg

Tilslutning

Indgangstilslutning: Indgang: G 3/8 BSPP bagfra (krydsede

skot) eller fra side

Afgangstilslutning: Drejemøtrik G 3/8 BSPP indvendigt gevind

Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Flow	Indgangstilslutning	Afgangstilslutning	Material
16228	POU ELC.S 15	Blandinger	6 Nm³/h	G 3/8 BSPP indvendigt gevind	G 3/8 BSPP indvendigt gevind	Rustfrit stål

Options

	Model	Long designation
	16558	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 6mm - Rustf
	16562	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL Ø 8mm - Rus
	16566	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 1/8" - Rust

	Model	Long designation
	16567	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 10mm - Rust
	16569	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind (16x1,336) - KL

Spare parts

Model	SP Number	Long designation
16228	16223	BLIND PLUG + CHAIN FOR ELC 15