

GASCENTRALER

ECOGAZ P FLAMAL 50-4-20



- Gasleveringssystem til rørledning
- Tilslutning af 1x1 eller 1x2 50 bar gasflasker
- Velegnet til FLAMAL og CnHm
- Udført i messing

Skæring, industriel proces

Applikationer

Designet til implementering af
FLAMAL™ 29, Propan, propylen

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C 50 bar

Outlet Pressure..... 4 bar

Set pressure 6.4 bar

Intern / Ekstern lækager ≤ 10⁻⁸ mbar.l / s., Arbejdstemperatur: -40 ° C til + 50 ° C.

Material

Panel Ekspansion panel:

Ramme Rustfrit stål

Kegle i messing PCTFE belagt,
Hus i messing, 316L rustfrit stål
indgangsfilter, Membranen i Ha-

Regulator stelloy® C276

Rustfrit stål urkasse Ø 50mm,

Manometer Kobber legering mekanisme


Overstrømningsventil... Messing kan tilsluttes til rør, FPM

Sikkerhedsalarm

⚠ Advarsel!!!! I tilfælde af anvendelse af brændbare gas-
ser, indsamles alle afgangsluft og overløbsventiler.

Dimensioner

Længde (L) : 135 mm
 Længde (L1) : 205 mm
 Højde (H) : 115 mm
 Dybde (D) : 330 mm
 Nettovægt : 6.2 kg



Brugermanualer

OP 310 - ECOGAZ

Tilslutning

Indgangstilslutning: 2 indgangstilslutninger + 2 andre som muligheder Ø 16 x 1,336 SI indvendigt gevind

Afgangstilslutning: 1 afgangstilslutning + 1 tilslutning for opsamling af skyl G 3/8 BSPP indvendigt gevind

Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Gas	Indgangstryk	Flow	Indgangstilslutning	Afgangstilslutning	Material
178211	PAN ECOGAZ P FLAMAL 50-4-20 C3H8-C3H6	C3H8, C3H6	50 bar	4 bar	20 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI indvendigt gevind	G 3/8 BSPP indvendigt gevind	Messing
144953	PAN ECOGAZ P FLAMAL 50-4-20	C3H8, C3H6	50 bar	4 bar	20 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI indvendigt gevind	G 3/8 BSPP indvendigt gevind	Messing

Options

Model	Long designation
Not Found	KIT FITTINGS ECOGAZ/M2D G3/8 BSP-G1/2BST
Not Found	Connection KIT for purge and relief valve for Pane

Model	Long designation
152663	KIT Flersproget klistermærker Vejledning i skift af
155103	HAZARD PANEL FLAMABLE GASES

Spare parts

Model	SP Number	Long designation
178211	15973	Trykmåler 0- 100 Bar Ø 50mm Bagindgang M10x1 Messing-Cr
	16188	BLOCK VALVE PURGE for Change Overs and Gas Panels
	17129	O-RING in EPDM R6 7,2x1,9 mm EP851 (set of 10)
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
	18553	TrykmÅLER 0-16 Bar Ø 50mm Bagudgang G1/4 Messing-Cr

Model	SP Number	Long designation
178211	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	64595	KIT FITTINGS ECOGAZ/M2D G3/8 BSP-G1/2BST
	151866	Connection KIT for purge and relief valve for Pane
	169937	MANOMETER 0 +4 +6 Bar forkromet messing Ø 50 bagi
	175866	KIT RESERVEDELE REGULATOR venstre for Man CLSA1 20

Model	SP Number	Long designation
178211	175867	KIT RESERVEDELE REGULATOR højre for Man CLSA1 200-
	175889	KIT RESERVEDELE REGULATOR for Panel ECOGAZ FLAMAL 50-4-20
144953	15973	Trykmåler 0- 100 Bar Ø 50mm Bagindgang M10x1 Messing-Cr
	16188	BLOCK VALVE PURGE for Change Overs and Gas Panels
	17129	O-RING in EPDM R6 7,2x1,9 mm EP851 (set of 10)
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
	18553	TrykmÅLER 0-16 Bar Ø 50mm Bagudgang G1/4 Messing-Cr
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	64595	KIT FITTINGS ECOGAZ/M2D G3/8 BSP-G1/2BST
	151866	Connection KIT for purge and relief valve for Pane
	169937	MANOMETER 0 +4 +6 Bar forkromet messing Ø 50 bagi
	175866	KIT RESERVEDELE REGULATOR venstre for Man CLSA1 20
	175867	KIT RESERVEDELE REGULATOR højre for Man CLSA1 200-
	175889	KIT RESERVEDELE REGULATOR for Panel ECOGAZ FLAMAL 50-4-20