

FLOWMETER DYNAMAL 1.5L/MIN



- Mekanisk flowmeter - Lavt tryk
- Monteres på regulator eller rørledning
- Velegnet til industrigasser
- Udført i letmetal og forniklet messing

industriel proces

Applikationer

DYNAMAL-anvendelsepunkterne er beregnet til alle anvendelser, der kræver en nøjagtig regulering af flowet.

Designet til implementering af
industrigasser

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C 4 bar

Adjustable flow to 0 to 1,5 l/min

Maximal flow 1.5 l/min


Dimensioner

Længde (L) : 56 mm

Højde (H) : 121 mm

Dybde (D) : 61 mm

Nettovægt : 0.4 kg



Tilslutning

Indgangstilslutning: 1 indgangstilslutning G 3/8 BSPP udvendigt gevind

Afgangstilslutning: 1 afgangstilslutning M 12 x 125 udvendigt gevind

Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Gas	Flow	Indgangstilslutning	Afgangstilslutning	Material
15938	FLO DYNAMAL O2 0,2-1,5l/min NIP. 4/6MM	O2	4 bar	1,5 l/min	G 3/8 BSPP udvendigt gevind	HF 4 / 6mm	Lys legering
15916	FLO DYNAMAL N2 0,2-1,5l/min NIP. 4/6MM	N2	4 bar	1,5 l/min	G 3/8 BSPP udvendigt gevind	HF 4 / 6mm	Lys legering
15920	FLO DYNAMAL Ar 0,2-1,5l/min NIP. 4/6MM	Ar	4 bar	1,5 l/min	G 3/8 BSPP udvendigt gevind	HF 4 / 6mm	Lys legering
15943	FLO DYNAMAL AIR 0,2-1,5l/min NIP. 4/6MM	Luft	4 bar	1,5 l/min	G 3/8 BSPP udvendigt gevind	HF 4 / 6mm	Lys legering