


HP REGULATORS-FLOWMÅLER EUROFLO 200-30



- Højtryksregulator - flowmeter- et trins
- Montering på 200 bar gasflaske
- Velegnet til industrigasser
- Udført i messing

Svejsning, Skæring, industriel proces

Applikationer

Designet til implementering af industrigasser

Undtagen

korroderende gasser

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C 200 bar

Nominal nitrogen flow 30 l/min*

Arbejdstemperatur: -20 ° C til + 50 ° C.

* Strømning ved det maksimale afgangstryk (P2) garanteret indtil et indgangstryk lig med 2p2 + 1 bar.

Material

Hus Messing

Sæde PA 6.6

Filter Sintrede bronze

Manometer Ø 63 mm, Kobberlegering

Overstrømningsventil... Messing

Sikkerhedsalarm

⚠ Advarsel!!!! I tilfælde af anvendelse af brændbare gasser, indsamles alle afgangsluft og overløbsventiler.

Dimensioner


Længde (L) : 190 mm

Højde (H) : 210 mm

Dybde (D) : 60 mm

Ø2 : 63 mm

Nettovægt : 1.45 kg



Tilslutning

Indgangstilslutning: Højtryk flasketilslutning afhængig af gasvalg.

Afgangstilslutning: Afgang: udvendigt gevind rør med indv. Ø 6-10mm