

UDTAGPOSTER

EOLFLO 30 AR/CO2



- Industriel udtagspost med kugleflowmeter
- Stop og justering af flow
- Velegnet til Ar/CO2-blandinger
- Udført i messing

Svejsning

Applikationer

EOLFLO-brugsstationerne er designet til at blive monteret for enden af et industrielt gasdistributionsnet. De anvendes især til gasforsyning til TIG- og MIG-svejseapparater. De kan også anvendes til atmosfæregenerering i forskellige former for applikationer i industriens værksteder.

Designet til implementering af

Inerte industrigasser, Industrielle blandinger af Argon og kuldi-oxid

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C 25 bar

Preset outlet pressure 4.5 bar

Maximal flow 30 l/min

Arbejdstemperatur: -20 ° C til + 50 ° C.


Dimensioner

Længde (L) : 210 mm

Højde (H) : 228 mm

Dybde (D) : 60 mm

Nettovægt : 1.65 kg



Brugermanualer

OP 420 - EOL

Tilslutning

Indgangstilslutning: G 3/8" udvendigt Ø10 mm loddenipple i messing

Afgangstilslutning: G 1/4" male with hose nipple Ø 6 mm

Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Gas	Flow	Indgangstilslutning	Afgangstilslutning	Material
111686	POU EOLFLO 30 Ar/CO2	Ar/CO2	25 bar	30 l/min	G 3/8" med loddet bøsning 10 mm	G 3/8" LH UWM 6mm	Messing

Options

Model	Long designation
163119	KIT udgangstilslutning EUROJET G1/4- slange barb 6,