

UDTAGPOSTER

MODULGAS AR/CO2 15-4-30



- Industriel udtagspost
- Stop og justering af flow
- Velegnet til Ar/CO2-blandinger
- Udført i messing

Svejsning, industriel proces

Applikationer

MODULGAS-brugsstationerne er beregnet til at blive monteret for enden af et industrielt gasdistributionsnet på værksteder. De er specielt konstrueret til svejseapplikationer (TIG, MIG, MAG).

Designet til implementering af

Inerte industrigasser, Industrielle blandinger af Argon og kuldi-oxid

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C 25 bar

Dimensioner

Længde (L) : 95 mm

Højde (H) : 330 mm

Højde (H1) : 245 mm

Dybde (D) : 95 mm

Nettovægt : 2.4 kg

Brugermanualer

OP 430 - Modulgas

Tilslutning

Indgangstilslutning: Indgang: G 3/8" indvendigt gevind

Afgangstilslutning: Afgang: G 3/8" udvendigt gevind RH