

REGULATORS

HEPAL 50AG 200-50-300



- Højtryksregulator - et trins
- Montering på 200 bar gasflaske
- Velegnet til industrigasser
- Udført i forniklet messing

Laser, industriel proces

Applikationer

HEPAL 50AG-regulatorerne er beregnet til forskellige industrielle anvendelser med højt tryk og højt flow.

Designet til implementering af
industrigasser

Undtagen
Nitrogendioxid

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C 200 bar

Outlet Pressure 10 til 50 bar

Nominal nitrogen flow 300 Nm³/h*

Arbejdstemperatur: -20 ° C til + 60 ° C.

* Strømning ved det maksimale afgangstryk (P2) garanteret indtil et indgangstryk lig med 2p2 + 1 bar.

Material

Hus	Forniklet messing
Sæde	PA 6.6
Ventil	Bronze bold
Stempel	Forkromet messing
Filter	Sintrede bronze
	Kobber legering mekanisme, Ø
Manometer	50mm
Pakning	Kobber, EPDM

Sikkerhedsalarm

⚠ Advarsel!!!! Med Kuldioxid og Argon, bruge en forvarmer ved høj strømning.

Dimensioner

Længde (L) : 253 mm


Højde (H) : 260 mm

Dybde (D) : 107 mm

Ø2 : 50 mm

Ø1 : 80 mm

Nettovægt : 2.2 kg



Brugermanualer


OP 110 - Hepal

Tilslutning

Indgangstilslutning: Højtryk flasketilslutning afhængig af gasvalg.

Afgangstilslutning: 1 afgangstilslutning G 1/2" udvendigt gevind

Flow curve



Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Gas		Flow	Indgangstilslutning	Indgangstilslutning sform	Afgangstilslutning	Material
211543	REG HEPAL 200-50-300 DIN10 - G1/2 M	N2	200 bar	50 bar	300 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI indvendigt gevind		SW 10mm	
211654	REGULATOR HEPAL 200-50-300 DIN10 - CF10M	N2	200 bar	50 bar	300 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 10	Skruenøgleforskrining, Cr-Messing	CF 10mm	Cr-Messing

Options

Model	Long designation
19207	LÆKSØGER "1000 BULLES"

Spare parts

Model	SP Number	Long designation
211543	18507	P GAUGE 0-60 BAR FOR HEPAL 40
	18509	PRESSURE GAUGE 0-315 Bar Back entry M10x1 for DDH

Model	SP Number	Long designation
211543	18510	PRESSURE GAUGE 0-400 Bar Lateral Entry for HEPAL
	29053	FLAT SEAL in PA 6.6 20x12x2

Model	SP Number	Long designation
211543	117562	KIT BURSTING DISC FOR HEPAL 25 GN
	117591	KIT BURSTING DISC FOR HEPAL 200 GN
	117603	KIT BURSTING DISC FOR HEPAL 50 GN
	117604	KIT BURSTING DISC FOR HEPAL 100 GN
	200104	OUTLET FITTING HEPAL AG G1/2 F - CF10MM
211654	18507	P GAUGE 0-60 BAR FOR HEPAL 40
	18509	PRESSURE GAUGE 0-315 Bar Back entry M10x1 for DDH
	18510	PRESSURE GAUGE 0-400 Bar Lateral Entry for HEPAL
	29053	FLAT SEAL in PA 6.6 20x12x2
	117562	KIT BURSTING DISC FOR HEPAL 25 GN
	117591	KIT BURSTING DISC FOR HEPAL 200 GN
	117603	KIT BURSTING DISC FOR HEPAL 50 GN
	117604	KIT BURSTING DISC FOR HEPAL 100 GN
	200104	OUTLET FITTING HEPAL AG G1/2 F - CF10MM