

REGULATORS

DIM 200-15-25 T PURGE



- Højtryksregulator - et trins
- Montering på 200 bar gasflaske
- Velegnet til rene gasser og giftige, korrosive og brændbare blandinger
- Fremstillet i rustfrit stål

Laboratorier og analyse

Applikationer

DIM T-Purge-regulatorer er beregnet til anvendelse af ætsende gasser. De kan anvendes med rene gasser i laboratorier og i industrien

Designet til implementering af

Rene gasser op til N60 herunder Alphagaz™ 1 & 2, reaktive blandinger

Undtagen

Kuldioxid

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C.....200 bar

Outlet Pressure..... 1 til 15 bar


Nominal nitrogen flow25 Nm³/h*

Set pressure22 bar

Intern / Ekstern lækager ≤ 3x10⁻⁹ mbar.l / s Helium., Arbejdstemperatur: -20 ° C til + 50 ° C.

Material

Hus 316L rustfrit stål
Sæde 316 rustfrit stål
Ventil 316L rustfrit stål PCTFE belagt
Membran Hastelloy C®
Filter Monel® 400
Overstrømningsventil... Rustfrit stål / FKM
Pakning PCTFE



Brugermanualer

OP 150 - DIM


Tilslutning

Indgangstilslutning: Højtryk flasketilslutning afhængig af gasvalg.

Afgangstilslutning: 2 afgangstilslutninger G 3/8 BSPP indvendigt gevind

Tilslutning til overstrømningsventil: SS kompressionsfitting 6mm, SS rørringe

Flow curve



Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Gas	Varenummer	Flow	Indgangstilslutning	Indgangstilslutningsform	Afgangstilslutning	Material
210815	REG DIM 200-15-25 T PURGE NF G - CF 6 MM	Corr. gasser	200 bar	15 bar	25 Nm³/h	NF G	Skruenøgleforskrning, rustfrit stål	CF 6mm	Rustfrit stål
210816	REG DIM 200-15-25 T PURGE DIN 5 - CF 6 M	Corr. gasser, reaktive mixt, Giftige gasser	200 bar	15 bar	25 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 5	Skruenøgleforskrning, rustfrit stål	CF 6mm	Rustfrit stål

Options

	Model	Long designation
	16532	AFGANGSTILSLUTNING SÆT N*2 - Gyrolok
	16558	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 6mm - Rustf
	16562	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL Ø 8mm - Rus
	16566	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 1/8" - Rust

	Model	Long designation
	16567	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 10mm - Rust
	16569	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind (16x1,336) - KL
	19207	LÆKSØGER "1000 BULLES"

Spare parts

Model	SP Number	Long designation
210815	15979	Manometer 0-200+315 Bar Ø 50mm vertikal M10x1 Rostfritt stål
	16016	Manometer 0+16+25 Bar Ø 50mm Vertikal M10x1 Rostfritt stål
	17133	TAPERED SEAL in PTCFE 11,5x7,2x3
210816	15979	Manometer 0-200+315 Bar Ø 50mm vertikal M10x1 Rostfritt stål
	16016	Manometer 0+16+25 Bar Ø 50mm Vertikal M10x1 Rostfritt stål
	17207	Flad Pakning PTCFE (Kel-F®) 18x7x2