


REGULATORS

DLM CO 200-15-50



- Højtryksregulator - et trins
- Montering på 200 bar gasflaske eller gascentral - højt flow
- Velegnet til rene gasser og giftige blandinger
- Udført i messing

Laboratorier og analyse, industriel proces

Applikationer

DLM CO-regulatorerne anvendes i bilindustrien til skabelse af atmosfære.

Designet til implementering af giftige blandinger

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C 200 bar
Outlet Pressure 0,5 til 15 bar
Nominal nitrogen flow 50 Nm³/h*
Set pressure 24 bar

Intern / Ekstern lækager ≤ 3x10⁻⁷ mbar.l / s Helium., Arbejdstemperatur: -20 ° C til + 50 ° C.

* Strømning ved det maksimale afgangstryk (P2) garanteret indtil et indgangstryk lig med 2p2 + 1 bar.

Material

Hus Messing
Sæde Messing
Ventil Messing PCTFE belagt
Membran Hastelloy®
Filter Messing
Kobber legering mekanisme, Ø
Manometer 50mm, Seal i PA 6.6
Seal i EPDM, Kegle i messing, Hus
Overstrømningsventil... i 303 rustfrit stål


Hastelloy® er et registreret varemærke tilhørende Haynes International, Inc.

Sikkerhedsalarm

⚠ Advarsel!!!! I tilfælde af anvendelse af giftige og korrosive gasser, følge proceduren skylning af udstyr.

Dimensioner

Længde (L) : 120 mm
 Højde (H) : 120 mm
 Dybde (D) : 158 mm
 Ø2 : 50 mm
 Ø1 : 68 mm
 Nettovægt : 2.6 kg




Brugermanualer

OP 150 - DLM CO

Tilslutning

Indgangstilslutning: Højtryk flasketilslutning afhængig af gasvalg.
Afgangstilslutning: 2 afgangstilslutninger G 3/8 BSPP indvendigt gevind
Tilslutning til overstrømningsventil: Cr-Messing Compression fitting 6mm, Messing Ferrules

Flow curve






Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Gas		Flow	Indgangstilslutning	Indgangstilslutningsform	Afgangstilslutning	Material
179071	REG DLM 200-15-50 CO DIN 5 - CF 6MM	CO	200 bar	15 bar	50 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 5	Skruenøgleforskruning, rustfrit stål	CF 6mm	Messing

Options

	Model	Long designation		Model	Long designation
	16516	TILSLUTNING G3/8 BSPP Udv.gevind Slangenippel for		16526	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 8mm - Forkr
	16521	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 1/8" - Fork		16532	AFGANGSTILSLUTNING SÆT N*2 - Gyrolok
	16522	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 6mm - Forkr		16558	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 6mm - Rustf
	16523	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 1/4" - Fork		16562	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL Ø 8mm - Rus
	16524	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 10mm - Fork		16566	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 1/8" - Rust

	Model	Long designation
	16567	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 10mm - Rust
	16569	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind (16x1,336) - KL

	Model	Long designation
	19207	LÆKSØGER "1000 BULLES"
	19286	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind med slangenippel for slange Ø Int. 8 - 10mm - Forkromet Messing (3 dele)

Spare parts

Model	SP Number	Long designation
179071	17207	Flad Pakning PTFE (Kel-F®) 18x7x2