

UDTAGPOSTER

EOLJET C2H2 25-1.5-5



- Industriel udtagspost
- Flowstop og arbejdstrykjusteringen
- Velegnet til Acetylen
- Udført i messing

Svejsning, industriel proces

Applikationer

EOLJET-anvendelsepunkterne er beregnet til at blive monteret for enden af et industrielt gasdistributionsnet på værksteder. De kan anvendes til atmosfæregenerering i forskellige former for applikationer.

Designet til implementering af
industriel Acetylen

Undtagen
Alle andre gasser

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C 1.5 bar
Nominal nitrogen flow 5 m³/h*

Arbejdstemperatur: -20 °C til + 50 °C.

* Nominel Nitrogen strømningshastighed ved 15 °C.

Sikkerhedsalarm

⚠ Advarsel!!!! I tilfælde af brug af Acetylen, skal sprængplade bruges til at sikre installationen.

Dimensioner


Længde (L) : 228 mm

Højde (H) : 213.5 mm

Dybde (D) : 60 mm

Ø2 : 63 mm

Nettovægt : 1.57 kg



Brugermanualer


OP 420 - EOL

Tilslutning

Indgangstilslutning: G 3/8" LH udvendigt gevind med Ø10 svej-senipple i rustfrit stål

Afgangstilslutning: Afgang: G 3/8" udvendigt gevind LH

Flow curve



Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Gas	Indgangstryk	Flow	Indgangstilslutning	Afgangstilslutning	Material
111683	POU EOLJET C2H2	C2H2	25 bar	1,5 bar	5 Nm³/h	G 3/8" LH med svejset bøsning 10 mm	G 1/4" LH UWM 6mm	Messing
152765	POU EOLJET C2H2 MED FBA SUPER 55	C2H2						Messing

Options

Model	Long designation
163119	KIT udgangstilslutning EUROJET G1/4- slange barb 6,

Model	Long designation
163120	KIT udgangstilslutning EUROJET G3/8LH - slange barb