

VENTILER

RTS 625I 1/4"



- Afspærringsventil 1/4 omdrejning - Lavtryk
- Montering på rørledning
- Velegnet til industrigasser
- Fremstillet i rustfrit stål

industriel proces

Applikationer

RTS-ventilerne er specielt designet til anvendelse af gas i industriværksteder. De er monteret i hovedledningen af rørr nettet og tillader isolerede kredsløb.

Designet til implementering af
industrigasser

Undtagen

Oxygen hvis arbejdstryk er højere end 25 bar., Giftige gasser

Specifikationer

Arbejdsdruk 63 bar*

Maximal Kv 7 m³/h**

Nominal diameter 11.5 mm

Arbejdtemperatur: -50 ° C til +72 ° C

* Oxygen og oxiderende gasser: maksimum arbejder pressur 25 bar.

** Strømningshastighed koefficient (Kv) i m³ / h vand flow for et tab af tryk på 1 bar i ventilen.

Material

Hus 316 Rustfrit stål

Sæde R-PTFE

Kugleventil 316 Rustfrit stål

Packbox PTFE

Pakning PTFE

Sikkerhedsalarm

⚠ Advarsel!!!! i tilfælde af anvendelse af Oxygen og oxide-rende gasser, kan arbejdstrykket ikke overstige 25 bar.

Dimensioner


Længde (L) : 100 mm

Højde (H) : 62 mm

Dybde (D) : 55 mm

Ø2 : 31 mm

Nettovægt : 0.23 kg



Tilslutning

Indgangstilslutning: G 1/4 BSPP indvendigt gevind

Afgangstilslutning: G 1/4 BSPP indvendigt gevind