


UDTAGPOSTER

M2DCN300 20-18-145



- Industriel udtagspost - Højt flow
- Stop og indstilling af flow. Anvendes som underreduktionsventil på rørledning
- Velegnet til industrigasser
- Udført i forniklet messing

industriel proces

Applikationer

M2DCn-forbrugsstederne er beregnet til montering for enden af et industrielt gasdistributionsnetværk på værksteder. De anvendes ofte som anden fase af trykreducerende trykreducerer ved gasfordelerens udløb.

Designet til implementering af

Inerte industrigasser

Undtagen

brændbare gasser

Specifikationer


Maximal inlet pressure at 15°C 25 bar

Nominal nitrogen flow 145 m³/h*

Arbejdstemperatur: -20 °C til + 50 °C.

Dimensioner

Længde (L) : 198 mm
Højde (H) : 133 mm
Dybde (D) : 137 mm
Nettovægt : 2 kg




Brugermanualer

OP 410 - M2DCn300

Tilslutning

Indgangstilslutning: 1 indgangstilslutning G 1/2" indvendigt gevind
Afgangstilslutning: 1 afgangstilslutning G 1/2" indvendigt gevind

Flow curve



Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Indgangstilslutning	Afgangstilslutning	Material
130907	POU M2DCN300 20-18-145	Inerta gasser	G 1/2 indvendigt gevind	G 1/2 BSPP indvendigt gevind	Messing