

UDTAGPOSTER BS-LM 50-10-3.5



- Velegnet til rene gasser
- Udført i forkromet messing

Laboratorier og analyse

Applikationer

BS.LM-regulatorer er hovedsagelig beregnet til montering på laboratoriebænke

Designet til implementering af

Rene gasser

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C.....50 bar

Outlet Pressure.....1 til 10 bar

Nominal nitrogen flow3.5 m³/h**

Sikkerhedsalarm

Ø Advarsel!!!! i tilfælde af anvendelse af Oxygen og oxide-rende gasser, kan arbejdsstrykket ikke overstige 25 bar.

Dimensioner



Længde (L) : 80 mm

Højde (H) : 105 mm

Dybde (D) : 140 mm

Ø2 : 50 mm

Nettovægt : 1.15 kg



Brugermanualer

OP 250 - BS-LM

Tilslutning

Indgangstilslutning: 2 indløbsåbninger G 3/8 BSPP indvendigt gevind

Afgangstilslutning: 2 afgangstilslutninger G 3/8 BSPP indvendigt gevind

Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Gas		Flow	Indgangstilslutning	Afgangstilslutning	Material
118168	POU BS.LM 50-10-3,5	Blandinger, Rene gasser	50 bar	10 bar	3,5 Nm³/h	G 3/8 BSPP indvendigt gevind	G 3/8 BSPP indvendigt gevind	Messing
136930	POU BS-LM 50-10-3,5 G3/8 M - KIT N°2	Blandinger, Rene gasser	50 bar	10 bar	3,5 Nm³/h	G 3/8 BSPP udvendigt gevind	KIT N ° 2	Messing
136932	POU BS-LM 50-10-3,5 G3/8 M - G3/8 AL F	Blandinger, Rene gasser	50 bar	10 bar	3,5 Nm³/h	G 3/8 BSPP udvendigt gevind	G 3/8 BSPP indvendigt gevind	Messing

Options

	Model	Long designation
	16516	TILSLUTNING G3/8 BSPP Udv.gevind Slangenippel for
	16521	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 1/8" - Fork
	16522	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 6mm - Forkr
	16523	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 1/4" - Fork
	16524	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 10mm - Fork
	16526	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 8mm - Forkr

	Model	Long designation
	16558	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 6mm - Rustf
	16562	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL Ø 8mm - Rus
	16566	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 1/8" - Rust
	16567	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 10mm - Rust
	16569	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind (16x1,336) - KL

	Model	Long designation
	19286	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv. gevind med slangenippel for slange Ø Int. 8 - 10mm - Forkromet Messing (3 dele)