

REGULATORS

HEPAL 100AG 200-100-400



- Højtryksregulator - et trins
- Montering på 200 bar gasflaske
- Velegnet til industrigasser
- Udført i forniklet messing

industriel proces

Applikationer

HEPAL 100AG-regulatorerne er beregnet til forskellige industrielle anvendelser til højt tryk og højt flow.

Designet til implementering af
industrigasser

Undtagen
Nitrogendioxid

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C 200 bar

Nominal nitrogen flow 400 Nm³/h*

Arbejdstemperatur: -20 °C til +60 °C.

* Strømning ved det maksimale afgangstryk (P2) garanteret indtil et indgangstryk lig med 2p2 + 1 bar.

Material

Hus	Forniklet messing
Sæde	PA 6.6
Ventil	Bronze bold
Stempel	Forkromet messing
Filter	Sintrede bronze
	Kobber legering mekanisme, Ø
Manometer	50mm
Pakning	Kobber, EPDM

Sikkerhedsalarm

⚠ Advarsel!!!! Med Kuldioxid og Argon, bruge en forvarmer ved høj strømning.

Dimensioner


Længde (L) : 225 mm

Højde (H) : 260 mm

Dybde (D) : 107 mm

Ø2 : 50 mm

Nettovægt : 2.2 kg



Brugermanualer


OP 110 - Hepal

Tilslutning

Indgangstilslutning: Højtryk flasketilslutning afhængig af gasvalg.

Afgangstilslutning: 1 afgangstilslutning G 1/2" udvendigt gevind

Flow curve



HEPAL 100 AG

Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Gas		Flow	Indgangs-tilslutning	Indgangs-tilslutning sform	Afgangstil-slutning	Material
211544	REG HEPAL 200-100-400 DIN10 - G1/2 M	N2	200 Bar	100 Bar	400 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 10	Skruenøgle-forskruning, Cr-Messing	G 1/2"	Ni-Messing
211655	REGULATOR HEPAL 200-100-400 DIN10 - CF10	N2	200 Bar	100 Bar	400 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 10	Skruenøgle-forskruning, Cr-Messing	CF 10mm	Ni-Messing

Options

	Model	Long designation
	19207	LÆKSØGER "1000 BULLES"