

# LINJE REGULATORER

## LH.V-L 200-10-10



- Regulator - Et trins
- Montering på rørledning eller gascentral
- Velegnet til rene gasser og blandinger, ikke korrosive
- Udført i forkromet messing

Laboratorier og analyse

### Applikationer

LH-regulatorer er beregnet til gasforsyning af røret med lavt tryk fra en højtrykskilde.

#### Designet til implementering af

Ikke-korrosive rene gasser op til N60 herunder Alphagaz™ 1 & 2,  
Ikke-korrosive blandinger med koncentrationer over 1 ppm

### Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C ..... 200 bar  
Outlet Pressure ..... 1 til 10 bar  
Nominal nitrogen flow ..... 2 Nm<sup>3</sup>/h\*  
Set pressure ..... 16 bar

### Material

Hus ..... Forkromet messing

### Sikkerhedsalarm

⚠ Advarsel!!!! I tilfælde af anvendelse af brændbare gasser, indsamles alle afgangsluft og overløbsventiler.

# Dimensioner

Nettovægt : 1 kg



## Brugermanualer

OP 250 - LH.V-L

## Tilslutning

**Indgangstilslutning:** 1 indgangstilslutning  $\varnothing$  16 x 1,336 SI indvendigt gevind

**Afgangstilslutning:** 2 afgangstilslutninger G 3/8 BSPP indvendigt gevind

**Tilslutning til overstrømningsventil:** Cr-Messing Compression fitting 6mm, Messing Ferrules

## Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Gas		Flow	Indgangstilslutning	Afgangstilslutning	Material
152885	REG LH 200-10-10 V	Blandinger	200 bar	10 bar	10 Nm <sup>3</sup> /h	$\varnothing$ 16x1,336 SI indvendigt gevind	G 3/8 BSPP indvendigt gevind	Messing

## Options

	Model	Long designation
	16516	TILSLUTNING G3/8 BSPP Udv.gevind Slangenippel for
	16521	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 1/8" - Fork
	16522	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 6mm - Forkr
	16523	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 1/4" - Fork
	16524	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 10mm - Fork
	16526	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 8mm - Forkr
	16558	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 6mm - Rustf

	Model	Long designation
	16562	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL $\varnothing$ 8mm - Rus
	16566	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 1/8" - Rust
	16567	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 10mm - Rust
	16569	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind (16x1,336) - KL
	19286	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind med slangenippel for slange $\varnothing$ Int. 8 - 10mm - Forkromet Messing (3 dele)