

REGULATORS DIM 200-3-5 T PURGE



- Højtryksregulator - et trins
- Montering på 200 bar gasflaske
- Velegnet til rene gasser og giftige, korrosive og brændbare blandinger
- Fremstillet i rustfrit stål

Laboratorier og analyse

Applikationer

DIM T-Purge-regulatorer er beregnet til anvendelse af ætsende gasser. De kan anvendes med rene gasser i laboratorier og i industrien

Designet til implementering af

Rene gasser op til N60 herunder Alphagaz™ 1 & 2, reaktive blandinger

Undtagen

Kuldioxid


Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C 200 bar
Outlet Pressure 0,03 til 3 bar
Nominal nitrogen flow 5 Nm³/h*
Set pressure 5 bar

Intern / Ekstern lækager ≤ 3x10⁻⁹ mbar.l / s Helium., Arbejdstemperatur: -20 ° C til + 50 ° C.

Material

Hus 316L rustfrit stål
Sæde 316 rustfrit stål
Ventil 316L rustfrit stål PTFE belagt
Membran Hastelloy C®
Filter Monel® 400
Overstrømningsventil... Rustfrit stål / FKM
Pakning PCTFE



Brugermanualer

OP 150 - DIM


Tilslutning

Indgangstilslutning: Højtryk flasketilslutning afhængig af gasvalg.

Afgangstilslutning: 2 afgangstilslutninger G 3/8 BSPP indvendigt gevind

Tilslutning til overstrømningsventil: SS kompressionsfitting 6mm, SS rørringe

Flow curve



Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Gas	Varenummer	Flow	Indgangstilslutning	Indgangstilslutning sform	Afgangstilslutning	Material
210806	REG DIM 200-3-5 T PURGE NF G - CF 6 MM	Corr. gasser	200 bar	3 bar	5 Nm³/h	NF G	Skruenøgleforskrining, rustfrit stål	CF 6mm	Rustfrit stål
210807	REG DIM 200-3-5 T PURGE DIN 5 - CF 6 MM	Corr. gasser	200 bar	3 bar	5 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 5	Skruenøgleforskrining, rustfrit stål	CF 6mm	Rustfrit stål

Options

	Model	Long designation
	16532	AFGANGSTILSLUTNING SÆT N°2 - Gyrolok
	16558	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 6mm - Rustf
	16562	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL Ø 8mm - Rus
	16566	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 1/8" - Rust

	Model	Long designation
	16567	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 10mm - Rust
	16569	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind (16x1,336) - KL
	19207	LÆKSØGER "1000 BULLES"

Spare parts

Model	SP Number	Long designation
210806	15979	Manometer 0-200+315 Bar Ø 50mm vertikal M10x1 Rostfritt stål
	16013	Manometer -1+3+5 Bar Ø 50mm Vertikal M10x1 Rostfritt stål
	17133	TAPERED SEAL in PTCFE 11,5x7,2x3
210807	15979	Manometer 0-200+315 Bar Ø 50mm vertikal M10x1 Rostfritt stål
	16013	Manometer -1+3+5 Bar Ø 50mm Vertikal M10x1 Rostfritt stål
	17207	Flad Pakning PTCFE (Kel-F®) 18x7x2