

AFSPÆRRINGSVENTILER FLOMITE.S 200-1,2



- Afspærringsventil 1/4 omdrejning - Højtryk
- Montering på rørledning eller gascentral
- Velegnet til rene gasser
- Fremstillet i rustfrit stål

Laboratorier og analyse

Applikationer

Designet til implementering af
Rene gasser og blandinger

Specifikationer

Arbejdstryk 210 bar*
Maximal Kv 1.2 m³/h**
Nominal diameter 4.8 mm

Arbejdstemperatur: -20 ° C til +80 ° C.

* Oxygen og oxiderende gasser: maksimum arbejder pressur 25 bar.

** Strømningshastighed koefficient (Kv) i m³ / h vand flow for et tab af tryk på 1 bar i ventilen.

Material

Hus Rustfrit stål smedet 316L
Sæde PCTFE
Kugleventil 316 Rustfrit stål
Packbox PTFE

Sikkerhedsalarm

⚠ Advarsel!!!! i tilfælde af anvendelse af Oxygen og oxide-
rende gasser, kan arbejdsstrykket ikke overstige 25 bar.

Dimensioner


Længde (L) : 79 mm

Højde (H) : 57 mm

Dybde (D) : 51 mm

Ø2 : 18 mm

Nettovægt : 0.3 kg



Tilslutning

Indgangstilslutning: Compression fitting

Afgangstilslutning: Compression fitting