

UDTAGPOSTER ELC 15



- Vægudtagspost
- Velegnet til hver type gas
- Udført i forkromet messing

Laboratorier og analyse, industriel proces

Applikationer

ELC-trykkontakterne anvendes til hurtig og nem montering af forskellige elementer: regulatorer, ventiler, flowmålere ...

Designet til implementering af

Rene gasser

Specifikationer

Nominal nitrogen flow 6 m³/h*

Dimensioner

Længde (L) : 63 mm

Dybde (D) : 65 mm

Ø2 : 38 mm

Nettovægt : 0.5 kg

Tilslutning

Indgangstilslutning: Indgang: G 3/8 BSPP bagfra (krydsede






skot) eller fra side

Afgangstilslutning: Drejemøtrik G 3/8 BSPP indvendigt gevind

Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Gas	Flow	Indgangstilslutning	Afgangstilslutning	Material
122589	POU ELC 15 CF 10MM SS	Luft, CO, CO2, H2, He, N2, N2O, Ar, O2	50 bar		G 3/8 BSPP indvendigt gevind	CF 10mm	Messing
122590	POU ELC 15 CF 6 MM	Luft, CO, CO2, H2, He, N2, N2O, He / Ar / Co2 / mix neutral, Ar, O2			CF 6mm	G 3/8 BSPP indvendigt gevind	Messing
16221	POU ELC 15	Inerta gasser		6 Nm³/h	G 3/8 BSPP indvendigt gevind	G 3/8 BSPP indvendigt gevind	Messing

Options

	Model	Long designation
	16521	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 1/8" - Fork
	16522	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 6mm - Fork
	16523	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 1/4" - Fork
	16524	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 10mm - Fork
	16526	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 8mm - Fork

	Model	Long designation
	16558	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 6mm - Rustf
	16562	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL Ø 8mm - Rus
	16566	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 1/8" - Rust
	16567	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 10mm - Rust
	16569	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind (16x1,336) - KL

Spare parts

Model	SP Number	Long designation
16221	16223	BLIND PLUG + CHAIN FOR ELC 15