

LINJE REGULATORER

GM 150



- Meget lavt tryk regulator
- Montering på rørledning
- Velegnet til industrigasser
- Udført i støbejern og aluminium

industriell proces

Applikationer

GM-regulatorer anvendes til applikationer, der kræver aktiv eller inaktiv atmosfære ved meget lavt tryk og høj gennemstrømningshastighed.

Designet til implementering af

Inerte industrigasser, Metan, Propan

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C 4 bar

Outlet Pressure 12 til 26 mbar

Nominal nitrogen flow 384 Nm³/h*

Material

Hus Støbejern

Dimensioner

Nettovægt : 10.3 kg

Tilslutning

Indgangstilslutning: 1 indgangstilslutning G2" indvendigt gevind

Afgangstilslutning: 1 afgangstilslutning G2" indvendigt gevind