

REGULATORS

PRIMEJET 200-20-50



- Højtryksregulator - et trins
- Montering på 200 bar gasflaske - tilslutning side
- Velegnet til industrigasser
- Udført i messing

Svejsning

Applikationer

Designet til implementering af

Egnet til teknisk gas op til en kvalitet på 4,8

Undtagen

Alle andre gasser

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C 200 bar
Outlet Pressure 2 to 20 bar
Nominal nitrogen flow 50 m³/h*
Set pressure 27 bar

Arbejdstemperatur: -20 °C til +60 °C.

* Strømning ved det maksimale afgangstryk (P2) garanteret indtil et indgangstryk lig med 2p2 + 1 bar.

Material

Hus Messing
Sæde PA 6.6
Membran EPDM
Filter Sintrede bronze
Manometer Ø 63 mm, Kobberlegering

Dimensioner


Længde (L) : 190 mm

Højde (H) : 210 mm

Dybde (D) : 60 mm

Ø2 : 63 mm

Nettovægt : 1.9 kg



Brugermanualer

OP 110 - Primejet

Tilslutning

Indgangstilslutning: Indgang: HP gasflaske forbindelse i overensstemmelse med gas

Afgangstilslutning: G3/8" / G1/4" / M 16 female

Produkter

Model	Varenummer
214119	PRIMEJET 200-20-50