

REGULATORS DIM-GLC 70-3-5



- Linje regulator - et trins
- Montering på gasflaske
- Velegnet til flydende korrosive gasser i gasfase
- Fremstillet i rustfrit stål

Laboratorier og analyse

Applikationer

Designet til implementering af

Rene gasser op til N60 herunder Alphagaz™ 1 & 2, reaktive blandinger

Undtagen

Acetylen, Kuldioxid

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C..... 70 bar

Outlet Pressure..... 0,3 til 3 bar

Nominal nitrogen flow 5 Nm³/h*

Set pressure 5 bar


Intern / Ekstern lækager ≤ 3x10⁻⁹ mbar.l / s Helium., Arbejdstemperatur: -20 ° C til + 50 ° C.

Material

Hus 316L rustfrit stål
Sæde 316 rustfrit stål
Ventil 316L rustfrit stål PTFE belagt
Membran Hastelloy C®
Filter Monel® 400
Overstrømningsventil... Rustfrit stål / FKM
Pakning PCTFE

Dimensioner

Nettovægt : 2 kg



Brugermanualer

OP 150 - DIM-GLC

Tilslutning

Indgangstilslutning: Højtryk flasketilslutning afhængig af gasvalg.

Afgangstilslutning: 2 afgangstilslutninger G 3/8 BSPP indvendigt gevind

Tilslutning til overstrømningsventil: SS kompressionsfitting 6mm, SS rørringe

Flow curve

