

# UDTAGPOSTER

## M2DCN300 FLAMAL 20-7-50



- Industriel udtagspost - Højt flow
- Stop og indstilling af flow. Anvendes som underreduktionsventil på rørledning
- Velegnet til FLAMAL gasser.
- Udført i forniklet messing

industriel proces

### Applikationer

Designet til implementering af  
Ethylen, Metan, Propan, propylen

### Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C ..... 25 bar  
Nominal nitrogen flow ..... 50 m<sup>3</sup>/h\*

# Dimensioner

Længde (L) : 206 mm

Højde (H) : 133 mm

Dybde (D) : 137 mm

Nettovægt : 2 kg

# Brugermanualer

OP 410 - M2DCn300

# Tilslutning

**Indgangstilslutning:** 1 indgangstilslutning G 1/2" indvendigt gevind

**Afgangstilslutning:** 1 afgangstilslutning G 1/2" indvendigt gevind

# Flow curve

