

HP REGULATORS-FLOWMÅLER DYNAREG 15L/MIN



- HP Regulator - mekanisk flowmåler - Et trins
- Montering på regulator eller rørledning
- Velegnet til industrigasser
- Udført i letmetal og forniklet messing

industriel proces

Applikationer

The DYNAREG regulators - flowmeters are used in all industrial applications requiring precise flow control.

Designet til implementering af
industrigasser

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C.....200 bar

Nominal nitrogen flow 15 l/min

Arbejdstemperatur: -20 ° C til + 50 ° C.

Material

Hus..... Forniklet messing

Sæde..... PEEK

Ventil..... Messing

Flowmeter..... Lys legering dial

Dimensioner

Længde (L) : 182 mm

Højde (H) : 142 mm

Ø2 : 50 mm

Ø1 : 55 mm

Nettovægt : 1.3 kg

Tilslutning

valg.

Afgangstilslutning: Afgang: M 12 x 1 RH

Indgangstilslutning: Højtryk flasketilslutning afhængig af gas-

Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Gas	Flow	Indgangs-tilslutning	Indgangs-tilslutning sform	Afgangstilslutning	Material
193363	FLOW-REG DYNAREG O2 15L/MIN TYPE F(NF)	O2	200 bar	15 l/min	NF F	Håndfor-skruning, Cr-Messing	HF 4 / 6mm	Messing