

UDTAGPOSTER

MODULGAS C2H2 1.5-0.5-1



- Industriel udtagspost
- Stop og justering af flow
- Velegnet til Acetylen
- Udført i messing

Svejsning, industriel proces

Applikationer

MODULGAS-brugsstationerne er beregnet til at blive monteret for enden af et industrielt gasdistributionsnet på værksteder. De er specielt konstrueret til svejseapplikationer (TIG, MIG, MAG).

Designet til implementering af
industriel Acetylen

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C 1.5 bar
Nominal nitrogen flow 15 m³/h*

Dimensioner

Længde (L) : 95 mm
Højde (H) : 355 mm
Højde (H1) : 245 mm
Dybde (D) : 95 mm
Nettovægt : 2.7 kg

Brugermanualer

OP 430 - Modulgas

Tilslutning

Indgangstilslutning: Indgang: G 3/8" indvendigt gevind
Afgangstilslutning: Afgang: G 3/8" udvendigt gevind LH

Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Gas	Indgangstryk	Flow	Indgangstilslutning	Afgangstilslutning	Material
45566	POU MODULGAS C2H2 1,5-0,5-1	C2H2	1,5 bar	0,5 bar	1 Nm³/h	G 3/8 BSPP indvendigt gevind	HF 6mm	Messing