

OVERVÅGNINGSSYSTEM ALSI 4K



- **Maksimal indgangssalsidighed:** Hver af de fire overvågningskanaler fungerer uafhængigt og kan konfigureres individuelt til at modtage enten et 0-10V eller 4-20mA aktivt eller passivt signal.
- **Maksimal fleksibilitet for indgange:** Hver af de fire overvågningskanaler fungerer uafhængigt af hinanden og kan konfigureres individuelt til at acceptere

industrielt proces, Laboratorier og analyse

Applikationer

ALSI 4K er en permanent, kontinuerligt opererende kontrolenhed, der er designet til at overvåge indholdet i tryksatte gasbeholdere, såsom gasflasker og flaskebatterier. Med fire uafhængige 16-segment søjlediagrammer, der er indbygget i et robust kabinet med gennemsigtigt låg, giver ALSI 4K øjeblikkelig, visuel feedback på dit systems gasniveauer ved første øjekast. Den er konstrueret til at behandle aktive eller passive signaler fra tryktransmittere, kontaktmanometre eller flaskevægte, hvilket gør den yderst tilpasningsdygtig til industrielle gasstyringssystemer.

Undtagen

Flammable gases

Specifikationer

Teknisk specifikation /EI- og strøm-data	Forsyningsspænding: 230VAC +/- 10%, 50Hz. Effektforbrug: 15 VA Strømtilslutning: Inkluderer et 2 meter langt strømkabel med et Schuko type F-stik.
Sensorindgange og kabling.....	Sensorforsyning: 24 VDC (Maks. 24 mA) Maks. kabel-længde: 30 meter (til 4-20mA-sløjfe) / 5 meter (til 0-10VDC-signal) ved brug af skærmet LIYCY-multikabel


Fysiske og miljømæssige data.....	Kapslingsklasse: IP65 (Beskytter strengt mod indtrængning af støv og vand) Driftstemperatur: 0 °C til +40 °C
Certificeringer & Sikkerhed	Overensstemmelse: Fuldt CE-mærket. I overensstemmelse med RoHS II- og REACH-forordningerne for ansvarlig håndtering af kemikalier og farlige stoffer. ALSI 4K må ikke installeres i potentielt eksplosive atmosfærer (Ex-zoner).

Beskyttelsesklasse IP 65.

Dimensioner

Længde (L) : 120 mm
Højde (H) : 170 mm
Dybde (D) : 55 mm
Nettovægt : 0.32 kg

L = 171 mm
H = 127 mm
D = 55 mm



Brugermanualer

OP 730

Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Muligt antal sensorer
302153	ALSI 4K	Neutral gases, O2	4 ikke-Ex

Options

	Model	Long designation
	169933	Pressure Transmitter 400 bar_4#20mA - Inlet M12 - Outlet G1/4
	169935	Pressure Transmitter 100 bar_4#20mA - Inlet M12 - Outlet G1/4