

CHANGE-OVERS

ECOGAZ ISO SA C2H2 25-1-10



- Kontinuerlig gasleveringssystem til rørledning
- Tilslutning af 2x1 eller 2x2 200 bar gasflasker eller batterier
- Velegnet til Acetylen
- Udført i messing

Svejsning, Skæring, Varmebehandling, industriel proces

Applikationer

ECOGAZ ISO SA C2H2-omskifterne anvendes i industrielle produktionsværksteder og uddannelsescentre.

Designet til implementering af
industriell Acetylen

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C 25 bar
Outlet Pressure 1.5 bar
Preset outlet pressure/service first
stage 1.5 / 1.1 bar
Set pressure 2.4 bar


Arbejdstemperatur: -20 °C til +60 °C.

Material

Panel Ekspansion omskiftning panel:
Ramme Rustfrit stål
Hus i messing, Membranen i
EPDM, Rustfri stålfjeder, Messing
Regulator sæde
Ventilblok Rustfrit sæde stål, Hus i messing
Manometer Kobber legering mekanisme
Overstrømningsventil... Messing kan tilsluttes til rør
Pakning EPDM, PA 6.6

Dimensioner

Længde (L) : 520 mm
 Højde (H) : 550 mm
 Højde (H1) : 632 mm
 Dybde (D) : 114 mm
 Ø2 : 50 mm
 Nettovægt : 16.1 kg



Brugermanualer

OP 310 - ECOGAZ




Tilslutning



Indgangstilslutning: 4 indgangstilslutninger + 4 andre som valgmuligheder Ø 16 x 1,336 SI indvendigt gevind
Afgangstilslutning: 1 afgangstilslutning G 3/8 BSPP indvendigt gevind

Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Gas	Indgangstryk	Flow	Indgangstilslutning	Afgangstilslutning	Material
183527	MAN ECOGAZ ISO SA C2H2 25-1,5-10	C2H2	25 bar	1.5 bar	10 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI indvendigt gevind	G 3/8 BSPP indvendigt gevind	Messing

Options

	Model	Long designation
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	19555	
	152663	KIT Flersproget klistermærker Vejledning i skift af
	155103	HAZARD PANEL FLAMABLE GASES

	Model	Long designation
	164713	SPRÆNGPLADE DIAPHRAL C2H2
	183529	KIT FLOWSBEGRÆNSER ECOGAZ ISO C2H2 messing EPDM
	183548	KIT UDVIDELSE RAMP ECOGAZ ISO C2H2 venstre/højre

Spare parts

Model	SP Number	Long designation
183527	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	172798	TILBAGESLAGSSIKRING 85-10 O2 Indgang G 3/8 RH indv
	183528	OVERSTRØMNINGSVENTIL SV10/C 2,4B ECOGAZ ISO C2H2 messing G3/8

Model	SP Number	Long designation
183527	183531	KIT TRYKREGULATOR for ECOGAZ ISO SA C2H2 pakning G
	183543	KIT COLLECTOR venstre ECOGAZ ISO SA C2H2 messing m
	183544	KIT COLLECTOR højre ECOGAZ ISO SA P C2H2 messing m



Model	SP Number	Long designation
183527	183545	KIT MANOMETER HT 40 B ECOGAZ ISO C2H2 diameter 50
	183546	KIT MANOMETER LT 2,5 B ECOGAZ ISO C2H2 diameter 50