

HP REGULATORS-FLOWMÅLER DYNAREG 12L/MIN



- HP Regulator - mekanisk flowmåler - Et trins
- Montering på regulator eller rørledning
- Velegnet til industrigasser
- Udført i letmetal og forniklet messing

industriel proces

Applikationer

Designet til implementering af
industrigasser

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C 200 bar

Nominal nitrogen flow 12 l/min

Arbejdstemperatur: -20 ° C til + 50 ° C.

Material

Hus Forniklet messing

Sæde PEEK

Ventil Messing

Flowmeter Lys legering dial

Dimensioner

Længde (L) : 182 mm

Højde (H) : 142 mm

Ø2 : 50 mm

Ø1 : 55 mm

Nettovægt : 1.3 kg

Tilslutning

Indgangstilslutning: Højtryk flasketilslutning afhængig af gas-

valg.

Afgangstilslutning: Afgang: M 12 x 1 RH