

LINJE REGULATORER

BD 25-8-5



- Linje regulator - et trins
- Montering på rørledning, gascentral eller udtagspost
- Velegnet til rene gasser og blandinger, ikke korrosive
- Udført i forkromet messing

Laboratorier og analyse

Applikationer

BD-regulatorer er beregnet til anvendelse af rene gasser i andet trin i kontrol- og analyselaboratorier. De anvendes især til brugssteder, monteret på VP- eller VPM-afspærringsventil eller på ELC-vægbrugssteder.

Designet til implementering af

Ikke-korrosive rene gasser op til N60 herunder Alphagaz™ 1 & 2,
Ikke-korrosive blandinger med koncentrationer over 1 ppm

Undtagen

Karbonhydrider

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C 25 bar

Outlet Pressure..... 1 til 8 bar

Nominal nitrogen flow 5 Nm³/h*

Vakuumbehandling muligt for lejlighedsvis udrensninger, Intern / Ekstern lækager $\leq 3 \times 10^{-7}$ mbar.l / s Helium., Arbejdstemperatur: -20 °C til +50 °C.

* Nominel Nitrogen strømningshastighed ved 15 °C.

Material

Hus..... Forkromet messing

Sæde..... Messing

Ventil Messing EPDM belagt

Membran Rustfrit stål

Kobber legering mekanisme, Ø

Manometer 50mm, Seal i PA 6.6

Pakning..... EPDM, PA 6.6

Dimensioner

Længde (L) : 45 mm
Højde (H) : 105 mm
Dybde (D) : 105 mm
Ø2 : 50 mm
Nettovægt : 0.8 kg




Brugermanualer

OP 250 - BD

Tilslutning

Indgangstilslutning: 2 indløbsåbninger G 3/8 BSPP indvendigt gevind
Afgangstilslutning: 2 afgangstilslutninger G 3/8 BSPP indvendigt gevind

Flow curve



Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Gas		Flow	Indgangs-tilslutning	Afgangstil-slutning	Material
15824	REG BD 25-8-5	Blandinger	25 bar	8 bar	5 Nm³/h	G 3/8 BSPP indvendigt gevind	G 3/8 BSPP indvendigt gevind	Messing
15825	REG BD 25-8-5 CF 1/8" - KIT N°2	Blandinger	25 bar	8 bar	5 Nm³/h	CF 1/8"	KIT N ° 2	Messing
15826	REG BD 25-8-5 G3/8 AL M - KIT N°2	Blandinger	25 bar	8 bar	5 Nm³/h	G 3/8 BSPP udvendigt gevind	KIT N ° 2	Messing

Options

	Model	Long designation
	16516	TILSLUTNING G3/8 BSPP Udv.gevind Slangenippel for
	16521	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 1/8" - Fork
	16522	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 6mm - Fork

	Model	Long designation
	16523	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 1/4" - Fork
	16524	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 10mm - Fork
	16526	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 8mm - Fork

	Model	Long designation
	16558	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 6mm - Rustf
	16562	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL Ø 8mm - Rus
	16566	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 1/8" - Rust

	Model	Long designation
	16567	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 10mm - Rust
	16569	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind (16x1,336) - KL
	19286	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind med slangenippel for slange Ø Int. 8 - 10mm - Forkromet Messing (3 dele)

Spare parts

Model	SP Number	Long designation
15824	16001	Pressure gauge -1+8+12 bar Ø50 vertical M10x1
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
15825	16001	Pressure gauge -1+8+12 bar Ø50 vertical M10x1
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
15826	16001	Pressure gauge -1+8+12 bar Ø50 vertical M10x1
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8