

UDTAGPOSTER MODULGAS N2 15-10-30



- Industriel udtagspost
- Stop og justering af flow
- Velegnet til Nitrogen
- Udført i messing

Svejsning, industriel proces

Applikationer

MODULGAS-brugsstationerne er beregnet til at blive monteret for enden af et industrielt gasdistributionsnet på værksteder. De anvendes også til overdækning på svejseværksteder.

Designet til implementering af Inerte industrigasser

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C25 bar
Nominal nitrogen flow15 m³/h*

Dimensioner

Længde (L) : 95 mm
Højde (H) : 330 mm
Højde (H1) : 245 mm
Dybde (D) : 95 mm
Nettovægt : 2.4 kg

Brugermanualer

OP 430 - Modulgas

Tilslutning

Indgangstilslutning: Indgang: G 3/8" indvendigt gevind
Afgangstilslutning: Afgang: G 3/8" udvendigt gevind RH

Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Gas	Indgangstryk	Flow	Indgangstilslutning	Afgangstilslutning	Material
45560	POU MODULGAS N2 15-10-30	N2	15 bar	10 bar	30 Nm ³ /h	G 3/8 BSPP indvendigt gevind	HF 6mm	Messing