

GASCENTRALER

ECOGAZ P 200-15-110



- Gasleveringssystem til rørledning
- Tilslutning af 1x1 eller 1x2 gasflasker eller batterier
- Velegnet til industrigasser
- Udført i messing

industriel proces

Applikationer

Designet til implementering af industrigasser

Undtagen
Karbonhydrider

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C 200 bar
 Outlet Pressure 15 bar
 Nominal nitrogen flow 110 Nm³/h*
 Set pressure 24 bar

Intern / Ekstern lækager ≤ 10⁻⁸ mbar.l / s, Arbejdstemperatur: -40 ° C til + 50 ° C.

* Strømning ved det maksimale afgangstryk (P2) garanteret indtil et indgangstryk lig med 2p2 + 1 bar.

Material

Panel Ekspansion panel:
 Ramme Rustfrit stål
 Kegle i messing PCTFE belagt,
 Hus i messing, Membranen i 304
 Regulator rustfrit stål, Messing sæde
 Messing sæde, Kegle i messing
 Ventilblok PA 6.6 belagt, Hus i messing
 Rustfrit stål urkasse Ø 50mm,
 Manometer Kobber legering mekanisme
 Overstrømningsventil... Messing kan tilsluttes til rør
 Pakning AGS Pb, Delrin™, EPDM, PA 6.6
 Bronze-filter


Delrin® er et registreret varemærke tilhørende DuPont

Sikkerhedsalarm

⚠ Advarsel!!!! I tilfælde af anvendelse af brændbare gasser, indsamles alle afgangsluft og overløbsventiler.

Dimensioner

Længde (L) : 135 mm
 Længde (L1) : 205 mm
 Højde (H) : 115 mm
 Dybde (D) : 330 mm
 Nettovægt : 6.2 kg



Brugermanualer

OP 310 - ECOGAZ

Tilslutning

Indgangstilslutning: 2 indgangstilslutninger + 2 andre som muligheder Ø 16 x 1,336 SI indvendigt gevind

Afgangstilslutning: 1 afgangstilslutning + 1 tilslutning for opsamling af skyl G 3/8 BSPP indvendigt gevind

Tilslutning til overstrømningsventil: Afgangstilslutning: G 3/8 BSPP F

Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Gas	Indgangstryk	Flow	Indgangstilslutning	Afgangstilslutning	Material
178208	PAN ECOGAZ P 200-15-110 NG-AIR-CO2	Luft, CO2, N2, Ar	200 bar	15 bar	110 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI indvendigt gevind	G 3/8 BSPP indvendigt gevind	Messing
155213	ECOGAZ P 200-15-110 H2	H2	200 bar	15 bar	110 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI indvendigt gevind	G 3/8 BSPP indvendigt gevind	Messing
155212	ECOGAZ P 200-15-110 O2-N2O	N2O, O2	200 bar	15 bar	110 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI indvendigt gevind	G 3/8 BSPP indvendigt gevind	Messing

Options

	Model	Long designation
	19331	FITTING AF + FILTER ECOGAZ M20x1,5
	64595	KIT FITTINGS ECOGAZ/M2D G3/8 BSP-G1/2BST
	151866	Connection KIT for purge and relief valve for Pane
	152663	KIT Flersproget klistermærker Vejledning i skift af
	153687	HAZARD Multilingual Panel O2-N2O
	153689	HAZARD PANEL NEUTRAL GASES

	Model	Long designation
	155103	HAZARD PANEL FLAMMABLE GASES
	155753	KIT CALIBRETED ORIFICE Ø 2,1 PA 6.6 - H2 ECOGAZ SA

Spare parts

Model	SP Number	Long designation
178208	15970	Trykmåler 0- 200/315 Bar Ø 50mm Sideløbende indgang M10x1 Messing-Cr
	17129	O-RING in EPDM R6 7,2x1,9 mm EP851 (set of 10)
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
	18552	PRESSURE GAUGE 0-25 Bar Ø 50mm Vertical Entry G1/4
	18554	Trykmåler 0-16 bar Ø 50mm sideindgang G1/4 Messing-Cr - Armaturhus af stål
	18877	OVERSTRØMNINGSVENTIL ECOGAZ Kalibreret 12 Bar for H.A & Man. centraler ECOGAZ 208-70 - Indgang G 3/8 BSPP udv.g
	18878	OVERSTRØMNINGSVENTIL ECOGAZ Kalibreret 22 Bar for
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	19377	REG. SP GAS PANEL ECOGAZ 208-70-EPDM
	19403	BLOC VALVE PURGE for Change Overs and Panels ECOGA
	64595	KIT FITTINGS ECOGAZ/M2D G3/8 BSP-G1/2BST
	151862	FLAT SEAL in PA 6.6 for GAUGE Inlet G1/4
	167800	PAKNINGSSÆT PA 6.6 til mano 10X1 (2 fladpakning 0,
	155213	15970
17129		O-RING in EPDM R6 7,2x1,9 mm EP851 (set of 10)
17141		FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
18552		PRESSURE GAUGE 0-25 Bar Ø 50mm Vertical Entry G1/4
18554		Trykmåler 0-16 bar Ø 50mm sideindgang G1/4 Messing-Cr - Armaturhus af stål
18877		OVERSTRØMNINGSVENTIL ECOGAZ Kalibreret 12 Bar for H.A & Man. centraler ECOGAZ 208-70 - Indgang G 3/8 BSPP udv.g
18878		OVERSTRØMNINGSVENTIL ECOGAZ Kalibreret 22 Bar for
19329		Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
19377		REG. SP GAS PANEL ECOGAZ 208-70-EPDM
19403		BLOC VALVE PURGE for Change Overs and Panels ECOGA
64595		KIT FITTINGS ECOGAZ/M2D G3/8 BSP-G1/2BST
151862		FLAT SEAL in PA 6.6 for GAUGE Inlet G1/4
151866		Connection KIT for purge and relief valve for Pane
167800		PAKNINGSSÆT PA 6.6 til mano 10X1 (2 fladpakning 0,
155212	15970	Trykmåler 0- 200/315 Bar Ø 50mm Sideløbende indgang M10x1 Messing-Cr
	17129	O-RING in EPDM R6 7,2x1,9 mm EP851 (set of 10)
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8

Model	SP Number	Long designation
155212	18552	PRESSURE GAUGE 0-25 Bar Ø 50mm Vertical Entry G1/4
	18554	Trykmåler 0-16 bar Ø 50mm sideindgang G1/4 Messing-Cr - Armaturhus af stål
	18877	OVERSTRØMNINGSVENTIL ECOGAZ Kalibreret 12 Bar for H.A & Man. centraler ECOGAZ 208-70 - Indgang G 3/8 BSPP udv.g
	18878	OVERSTRØMNINGSVENTIL ECOGAZ Kalibreret 22 Bar for
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	19377	REG. SP GAS PANEL ECOGAZ 208-70-EPDM
	19403	BLOC VALVE PURGE for Change Overs and Panels ECOGA
	64595	KIT FITTINGS ECOGAZ/M2D G3/8 BSP-G1/2BST
	151862	FLAT SEAL in PA 6.6 for GAUGE Inlet G1/4
	167800	PAKNINGSSÆT PA 6.6 til mano 10X1 (2 fladpakning 0,