

LINJE REGULATORER

DACC.S 25-10-50



- Linje regulator - et trins
- Montering på rørledning eller gascentral
- Velegnet til rene gasser
- Fremstillet i rustfrit stål

Laboratorier og analyse

Applikationer

DACC.S-regulatorerne er konstrueret til anvendelser, der kræver et andet trin med høje flowhastigheder.

Designet til implementering af

Ikke-korrosive rene gasser op til N60 herunder Alphagaz™ 1 & 2,
Ikke-korrosive blandinger med koncentrationer over 1 ppm

Undtagen

DiNitrogenoxid (lattergas)

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C 25 bar

Outlet Pressure 0,7 til 10 bar

Nominal nitrogen flow 50 Nm³/h*

Vakuumbehandling muligt for lejlighedsvis udrensninger, Intern / Ekstern lækage $\leq 3 \times 10^{-7}$ mbar.l / s Helium, Arbejdstemperatur: -20 °C til +50 °C.

* Nominel Nitrogen strømningshastighed ved 15 °C.

Material

Hus 316 rustfrit stål

Sæde 316L rustfrit stål

Afbalanceret ventil i 316L rustfrit

Ventil stål FKM belagt

Membran Hastelloy C®

Manometer mekanisme Rustfrit stål, Ø 50mm

Pakning PCTFE, FKM

Dimensioner

Længde (L) : 62 mm
Højde (H) : 125 mm
Dybde (D) : 125 mm
Ø2 : 50 mm
Nettovægt : 1.3 kg




Brugermanualer

OP 250 - DACC.S

Tilslutning

Indgangstilslutning: 1 indgangstilslutning G 3/8 BSPP indvendigt gevind
Afgangstilslutning: 1 afgangstilslutning G 3/8 BSPP indvendigt gevind

Flow curve



Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Gas		Flow	Indgangs-tilslutning	Afgangstil-slutning	Material
15871	REG DACC.S 25-10-50	Blandinger	25 bar	10 bar	50 Nm³/h	G 3/8 BSPP indvendigt gevind	G 3/8 BSPP indvendigt gevind	Rustfrit stål
87841	REG DACC.S 25-10-50 CF 6MM - CF 6MM	Blandinger	25 bar	10 bar	50 Nm³/h	CF 6mm	CF 6mm	Rustfrit stål
15872	REG DACC.S 25-10-50 CF 10MM - CF 10MM	Blandinger	25 bar	10 bar	50 Nm³/h	CF 10mm	G 3/8 BSPP indvendigt gevind	Rustfrit stål
87826	REG DACC.S 25-10-50 G3/8 AL M - CF 10MM	Blandinger	25 bar	10 bar	50 Nm³/h	G 3/8 BSPP udvendigt gevind	CF 10mm	Rustfrit stål
87829	REG DACC.S 25-10-50 G3/8 AL M	Blandinger	25 bar	10 bar	50 Nm³/h	G 3/8 BSPP udvendigt gevind	G 3/8 BSPP indvendigt gevind	Rustfrit stål

Options

	Model	Long designation
	16558	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 6mm - Rustf
	16562	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL Ø 8mm - Rus

	Model	Long designation
	16566	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 1/8" - Rust
	16567	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 10mm - Rust

	Model	Long designation
	16569	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind (16x1,336) - KL

Spare parts

Model	SP Number	Long designation
15871	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
87841	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
15872	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
87826	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
87829	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8