


# AFSPÆRRINGSVENTILER EF P9



- Afspærringsventil med O-ring - Højtryk
- Montering på rørledning eller gascentral
- Velegnet til industrigasser
- Udført i messing

Laser, Svejsning, Skæring, industriel proces

## Applikationer

EF P9-ventilerne anvendes på alle højtryksrørnet, især i forbindelse med ilt i industrien.

**Designet til implementering af**  
industrigasser

### Undtagen

Acetylen, korroderende gasser, Giftige gasser

## Specifikationer

Arbejdstryk ..... 200 bar\*

Maximal Kv ..... 1.2 m<sup>3</sup>/h\*

Nominal diameter ..... 9 mm

Arbejdtemperatur: -20 ° C til + 50 ° C.

\* Strømningshastighed koefficient (Kv) i m<sup>3</sup> / h vand flow for et tab af tryk på 1 bar i ventilen.

## Material

Hus ..... Messing

Sæde ..... Messing


Pakning ..... EPDM

# Dimensioner

Længde (L) : 70 mm

Højde (H) : 120 mm

Nettovægt : 1.3 kg



# Brugermanualer

OP 510 - EF P9

# Tilslutning

Indgangstilslutning: G 1/2 BSPP indvendigt gevind

Afgangstilslutning: G 1/2 BSPP indvendigt gevind

# Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Gas	Material
18626	VENTIL EF P9 IND/UDG G 1/2 F	Luft, CO2, H2, He, N2, N2O, Ar, O2	250 bar	Messing