

REGULATORS

PRIMEJET 200-10-30

Made in Europe



- Højtryksregulator - et trins
- Montering på 200 bar gasflaske - tilslutning side
- Velegnet til industrigasser
- Udført i messing

Svejsning, Skæring, industriel proces

Applikationer

PRIMEJET-regulatorer anvendes til svejsning/skæring og til at skabe atmosfærer på forskellige områder i industrien.

Designet til implementering af

Argon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, industrigasser

Designet til

industrigasser

Undtagen

Alle andre gasser

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C 200 bar
Outlet Pressure 1 til 10 bar
Nominal nitrogen flow 30 m³/h*
Set pressure 15 bar

Arbejdstemperatur: -20 °C til +60 °C.

* Strømning ved det maksimale afgangstryk (P2) garanteret indtil et indgangstryk lig med 2p2 + 1 bar.

Material

Hus Messing
Sæde PA 6.6
Membran EPDM
Filter Sintrede bronze
Manometer Ø 63 mm, Kobberlegering


Højdepunkter

Sikkerhedsalarm

⚠ Advarsel! Skal bruge passende personligt sikkerhedsudstyr (handsker, svejsebriller, forklæde)

Dimensioner

Længde (L) : 190 mm
Højde (H) : 210 mm
Dybde (D) : 60 mm
Ø2 : 63 mm
Nettovægt : 1.9 kg




Brugermanualer

OP 110 - Primejet

Tilslutning

Indgangstilslutning: Højtryk flasketilslutning afhængig af gas-
valg.
Afgangstilslutning: G3/8" / G1/4" / M 16 female

Flow curve



Bestellingsinformasjon

Regulatorerne leveres med højtryksindgangstilslutning (NS) tilpasset den anvendte gastype og modhager slangefitting til fleksible slanger diameter 6 til 8 mm, der skal monteres.

Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Gas		Flow	Indgangs-tilslutning	Indgangs-tilslutning sform	Afgangstil-slutning	Material
204310	REG PRIMEJET O2 200-10-30 DIN6-G1/4	O2	200 Bar	10 Bar	30 m³/hour	DIN 477-1 Nr. 6	Skruenøgle-forskruning, Messing	G 1/4	Messing
204342	REG PRIMEJET H2 200-10-30 DIN1-G3/8LH	H2	200 bar	10 bar	30 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 1	Skruenøgle-forskruning, Messing	G 3/8"	Messing
204344	REG PRIMEJET NG 200-10-30 DIN10/RU3-G1/4	He, N2, Ar	200 bar	10 bar	30 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 10	Skruenøgle-forskruning, Messing	G 1/4	Messing
204345	REG PRIMEJET AIR 200-10-30 DIN13-G1/4	Luft	200 Bar	10 Bar	30 m³/hour	DIN 477-1 Nr. 13	Skruenøgle-forskruning, Messing	G 1/4	
204353	REG PRIMEJETCO2 200-10-30 DIN-6/RU1-G1/4	Luft, CO2	200 bar	10 bar	30 Nm³/h	NEN RU1	Skruenøgle-forskruning, Messing	G 1/4	Messing

Options

	Model	Long designation
	19207	LÆKSØGER "1000 BULLES"
	163118	KIT udgangtilslutning PRIMEJET 50 bar G1/4 - nippel til svejsning 6mm BW

	Model	Long designation
	200418	Hose nipple 6,3 MM + Nut G1/4

Spare parts

Model	SP Number	Long designation
204342	17130	O-RING in EPDM R9 10,5x2,7 mm EP851 for inlet connection brass - type C/B4 & E(NF)
204344	29053	FLAT SEAL in PA 6.6 20x12x2
204345	29187	PACKNING 18X11,8X2 MM NYLON (Bag of 10)
204353	17203	FLAT SEAL in PTCFE 18x11,8x2 for inlet connection